

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	20,5 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K11
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15