



## Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 5
GTIN	4067263109716
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeeseen tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 371	M7
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	8 mm
Jatkokappale $L_2$	60 mm
Jatkokappale $K_2$	6,2 mm
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	7 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
Jatkokappale $L_3$	130 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

