



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 6L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 6L
GTIN	4067263109747
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeeseen tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämässä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M11
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M8
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappale L_2	80 mm
Jatkokappale K_2	6,2 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	8 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	8 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

