



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338425 10 |
| GTIN | 4067263109815 |
| Tuoteluokka | 32H |

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeeseen tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämässä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376 | M16 |
| Jatkokappale K_2 | 9 mm |
| Jatkokappale L_2 | 90 mm |
| Jatkokappale L_3 | 130 mm |
| Jatkokappaleen $\varnothing D_3$ | 12 mm |
| kierrevarren \varnothing :lle d_2 | 12 mm |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale, |

