



## Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 12
GTIN	4067263109853
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämässä.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale L <sub>3</sub>	200 mm
Jatkokappale K <sub>2</sub>	12 mm
kierrevarren Ø:lle d <sub>2</sub>	16 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Jatkokappale L <sub>2</sub>	90 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

