



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 10L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 10L
GTIN	4067263109822
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeeseen tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L ₃	230 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	12 mm
kierrevarren Ø:lle d ₂	12 mm
Jatkokappale K ₂	9 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ , DIN 374/376	M16
Jatkokappale L ₂	90 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

