

**Garant****Ruuvattava jyrsinistukka, lieriömäinen, SK 40, Kierteen koko M: M10X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308553 M10X50
GTIN	4067263110095
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	74,5 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	50 mm
Ulko-Ø D	18 mm
kierre M	M10×50
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike