

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Ruuvisarja	259023 2
Terän koko	22 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Aluslevy	259031 33
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 3232P22
Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Varren koko	32 mm
Sokka	259049 2
Kiinnitysrauta	259038 13
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Aluslevy Tyyppi 33	259031 33
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 13	259038 13
Sokka Tyyppi 2	259049 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500