



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 3
GTIN	4067263110309
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierrevarren Ø:lle d_2	4,5 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
Jatkokappale L_2	60 mm
Jatkokappaleen Ø D_4	8,4 mm
nelikulmalle K_1	3,4 mm
Jatkokappale K_2	4,9 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M6
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M4

kiinnityspituudelle l_1	23 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	6 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,