



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 1
GTIN	4067263109587
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Väjäntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähditysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M4
nelikulmalle K_1	2,1 mm
Jatkokappale K_2	4,9 mm
kiinnityspituudelle l_1	22 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Jatkokappale L_2	60 mm
kierrevarren Ø:lle d_2	2,8 mm
Jatkokappale L_3	130 mm

Jatkokappaleen Ø D ₃	6 mm
Jatkokappaleen Ø D ₄	6,1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,