



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 2
GTIN	4067263109594
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Väjäntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähditysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritseissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	6 mm
kiinnityspituudelle l_1	23 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 371	M3
Jatkokappale K_2	4,9 mm
Jatkokappale L_2	60 mm
nelikulmalle K_1	2,7 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5

kierrevarren Ø:lle d_2	3,5 mm
Jatkokappaleen Ø D_4	7,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,