



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 4
GTIN	4067263110316
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L_2	60 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	6 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Jatkokappale K_2	5,5 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M8
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	12,1 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	7 mm
kiinnityspituudelle l_1	26 mm

nelikulmalle K ₁	4,9 mm
Jatkokappale L ₃	130 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,