



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 8L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 8L
GTIN	4067263110408
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	15 mm
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	10 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	33 mm
Jatkokappale $L_2$	80 mm
nelikulmalle $K_1$	8 mm
Jatkokappale $K_2$	8 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 371	M10
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	10 mm

Jatkokappale L <sub>3</sub>	230 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,