



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 12L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 12L
GTIN	4067263110484
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierrevarren Ø:lle d_2	16 mm
Jatkokappaleen Ø D_3	16 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M20
kiinnityspituudelle l_1	41 mm
Jatkokappaleen Ø D_4	22 mm
nelikulmalle K_1	12 mm
Jatkokappale L_2	90 mm
Jatkokappale L_3	330 mm

Jatkokappale K ₂	12 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,