



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 11



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338435 11 |
| GTIN | 4067263110453 |
| Tuoteluokka | 32H |

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| Jatkokappale L_3 | 200 mm |
| kierteen nimellis- \emptyset :lle d_1 DIN 374/376 | M18 |
| Jatkokappale K_2 | 11 mm |
| kierrevarren \emptyset :lle d_2 | 14 mm |
| Jatkokappaleen \emptyset D_4 | 22 mm |
| kiinnityspituudelle l_1 | 40 mm |
| Jatkokappale L_2 | 90 mm |
| Jatkokappaleen \emptyset D_3 | 14 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| nelikulmalle K ₁ | 11 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale, |