



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 12
GTIN	4067263110477
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale $K_2$	12 mm
kierteen nimellis- $\emptyset$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M20
Jatkokappale $L_3$	200 mm
nelikulmalle $K_1$	12 mm
Jatkokappaleen $\emptyset D_3$	16 mm
Jatkokappale $L_2$	90 mm
Jatkokappaleen $\emptyset D_4$	22 mm
kierrevarren $\emptyset$ :lle $d_2$	16 mm

kiinnityspituudelle $l_1$	41 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyppi	Jatkokappale,