



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 10L
GTIN	4067263110446
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	12 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M16
kiinnityspituudelle $l_1$	36 mm
Jatkokappale $K_2$	9 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	18 mm
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	12 mm
Jatkokappale $L_3$	230 mm
nelikulmalle $K_1$	9 mm

Jatkokappale L <sub>2</sub>	90 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,