



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 9L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 9L
GTIN	4067263110422
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale $K_2$	9 mm
Jatkokappale $L_2$	90 mm
kiinnityspituudelle $I_1$	36 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376	M14
Jatkokappaleen Ø $D_3$	11 mm
Jatkokappale $L_3$	230 mm
kierrevarren Ø:lle $d_2$	11 mm
Jatkokappaleen Ø $D_4$	18 mm

nelikulmalle K <sub>1</sub>	9 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,