



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 13
GTIN	4067263110491
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M22 – M24
Jatkokappale L_2	100 mm
Jatkokappale L_3	200 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	18 mm
kiinnityspituudelle I_1	43 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	26 mm
Jatkokappale K_2	14,5 mm
nelikulmalle K_1	14,5 mm

kierrevarren Ø:lle d ₂	18 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,