

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK62, merkintä tyyppi W29: 10-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 030204

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,08 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	10-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204
Laji	BK62
tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		