

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 10-010****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236840 10-010 |
| GTIN | 4047109178113 |
| Tuoteluokka | 24T |

Kuvas**Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST1400

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 030204

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,08 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

| | |
|---|-----------------------|
| merkintä | 10-010 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,08 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 |
| Laji | BK8425 |
| tyyppi | ST1400 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 300 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | S |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |