

## Vario plus Eco -peruspodin, Oikea, Varsikiinnittimen tyyppi: PSC63



### Tilaustiedot

Tilausnumero	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Tuoteluokka	21U

### Kuvaus

Malli:

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Vario plus Eco -teränpodin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	105 mm
Varren kiinnitystyyppi	PSC63
Kiinnityslista	279928 7
Kiinnitysruuvi	279815 24
$L_1$	83 mm
$f_2$	15 mm
$h_2$	23 mm
Asennusruuvi	279815 9
$h_1$	19 mm
$L_2$	35 mm
$f_1$	7 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
h <sub>3</sub>	54 mm
Sarja	Vario Plus Eco
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Runko

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 24	279815 24
Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 9	279815 9
Kiinnityslista, Tyyppi: 7	279928 7