



## KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) D = 8 mm, Ø Dg6: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270536 25
GTIN	2050002078444
Tuoteluokka	24U

### Kuvaus

**Malli:**

4 valinnaista lastuamismesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

**Etu:**

Kiinnityspitimet pyörivään käyttöön pyynnöstä.

**Käyttö:**

Erityisesti pitkissä ulkonemissa tärinöiden vähentämiseen.

### Tekninen kuvaus

Hattumutteri	279715 3
L <sub>1</sub>	110 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin

### Tarvikkeet

Hattumutteri Tyyppi 3	279715 3
-----------------------	----------