

SIMTEK**simturn AX-kierteitystyökalu, täysprofiili 60° sisä oikea, L₂ = 15,2 mm, Tyyppi: 6/M8**

Tilaustiedot

Tilausnumero	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)
Samankaltainen malli (uusi kiinnitys) kuin aiemmat tuotenumerot nro 240200.

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 270531 – 270533 ja 270539 – 270541.

Tekninen kuvaus

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Nousu	1,25 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	6,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		