

**simturn AX-kierteitystyökalu, täysprofiili 60° sisä oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 8/M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270665 8/M12
GTIN	2050002079298
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)
Samankaltainen malli (uusi kiinnitys) kuin aiemmat tuotenumerot nro 240200.

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 270531 – 270533 ja 270539 – 270541.

Tekninen kuvaus

t	1,137 mm
rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
S	0,9
$\varnothing D$	6 mm
Nousu	1,75 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		