

Garant**Sähköasentajan ruuvitaltta uraruuveille, 2K-Haptoprene-kahva SLIM-terä täyseristetty, Terän leveys b: 3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	662902 3,5
GTIN	4067263113393
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä.

SLIM-terä = pienennetty terän ja eristyksen halkaisija syvällä sijaitsevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (**eristyksen \varnothing = terän \varnothing**)

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	195 mm
Terän pituus	100 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
sähköeristys	VDE 1000 V
Irrotusprofiili	uraruuvinväänin
Tuotetyyppi	ruuvitaltta

