

**Garant****Sähköasentajan ruuvitaltta uraruuveille, 2K-Haptoprene-kahva SLIM-terä täyseristetty, Terän leveys b: 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	662902 5,5
GTIN	4067263116318
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä.

**SLIM-terä** = pienennetty terän ja eristyksen halkaisija syvällä sijaitsevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (**eristyksen Ø = terän Ø**)

**Käyttö:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

**Tekninen kuvaus**

Terän paksuus a	1 mm
Kokonaispituus	230 mm
Terän pituus	125 mm
sähköeristys	VDE 1000 V
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	ruuvitaltta

