

**Garant****Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva SLIM-terä, täyseristetty, Ristikantakoko: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	668902 1
GTIN	4067263113317
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä.

**SLIM-terä** = pienennetty terän ja eristyksen halkaisija syvällä sijaitsevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (**eristyksen Ø = terän Ø**).

**Käyttö:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	180 mm
Terän pituus	80 mm
Ruuveille, joiden Ø on	2,1–3 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	ruuvitaltta

