

**Garant****Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva täyseristys, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622492 13
GTIN	4067263116448
Tuoteluokka	61C

**Kuvaus****Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. **Käyttö:** Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	245 mm
Terän pituus	125 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy