



Vesipumppupihdit Cobra®, kromattu, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	705900 125
GTIN	4003773073949
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristukseen jäämisen.

Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvut tartuntaleuat.

Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat. **Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta** jousitettua painiketta painamalla.

Muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Tekninen kuvaus

Hienosäätölovien lkm	13
Avautuma (putken paksuus)	1 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	27 mm
Pinta	kromattu
Standardi	DIN ISO 8976
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei

Pika-asetus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit