


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK79, merkintä tyyppi W29: 50-130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Nro 236685, 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

Terän erikoisgeometrian vuoksi soveltuu käytettäväksi vain oikealeikkuisessa KOMET KUB® -lyhytreikäporassa.

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 100504

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	50-130
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 100504
Laji	BK79
tyyppi	INOX

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		