

Garant**Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110, soveltuu puristimelle, koko: 160/180**

Tilaustiedot

Tilausnumero	967520 160/180
GTIN	4067263116233
Tuoteluokka	91J

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja erittäin luja **takorauta-**/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon **turvakiinnitysvivun** avulla.

Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää **ilman erillistä kääntöalustaa 360°** työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

Sopii:

Suuntaisruuvipuristimet **GARANT nro 967100; 967110.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella	93 - 335 mm
Korkeudensäätöväli	242 mm
soveltuu puristimelle, koko	160/180
Paino	12,3 kg
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite