

Kaltevataso-perushyllykkö, Leveys 1300 mm, Syvyys: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	990604 800
GTIN	4058255012732
Tuoteluokka	96P

Kuvaus**Malli:**

Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.

T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla **enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti**. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. **Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.**

Perushyllykön asennusmitta: 1360 mm.

Vaakasuurtaisia erottimia voidaan säätää 50 mm:n välein. Edessä oleva pituussuuntainen palkki on korotettu 15 mm, jotta tavarat eivät putoa alas.

Kuvaus:**Asennusmitat:**

Perushylly: Nimellispituus + 60mm

Lisähylly: Nimellispituus + 6 mm

Rungon kokonaisvyvyys: Nimellisyvyys + 36 mm

Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 8 välierotinta, 2 pitkittäiskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

Huomautus:

- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
hyllykorkeus	2000 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1360 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Asiakasasennus	kyllä
Syvyys	836 mm
hyllystön syvyys	800 mm
Leveys	1360 mm
Lokeroalustojen määrä	7
hyllyn leveys	1300 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Ruuvittomat hyllyt
Materiaali	Sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 1300 mm
Tuotetyyppi	Vinotashyllykkö