

**KERN****Tarkkuusvaaka, tyyppi 572, Enimmäispunnitusalue: 12000g**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479521 12000
GTIN	4045761356900
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Lujatekoinen metallikotelo.
- Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus.
- Verkko- ja paristokäyttöisyys vaihdettavissa.
- Punnitusyksiköt (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
- Säätohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
- Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
- Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).
- KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

### Erikoistarvike:

Ulkoinen akku, tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	572
Syvyys	310 mm
Kappalepaino vähintään	0,5 g
Punnituslevyn mitta	160×200 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 12100 g
Korkeus	85 mm
Lukema	0,05 g
Vakautumisaika	3 s
Nettopaino	2,7 kg
Toistettavuus	0,05 g
Leveys	180 mm
Lineaarisuus	±0,15 g
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka