

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK2730, merkintä tyyppi W29: 18-200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650, 236685, 236686

Huomautus:

Annetut ohjelaistumisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 040304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,13 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	18-200
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Laji	BK2730
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		