

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK2730, merkintä tyyppi W29: 24-200****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 237080 24-200 |
| GTIN | 4047109101029 |
| Tuoteluokka | 24T |

Kuvaus**Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:

Annetut ohjelaistumisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,14 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------------------|
| merkintä | 24-200 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,14 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 |
| Laji | BK2730 |
| tyyppi | INOX |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | S |
| märkä enintään | soveltuu | | |