

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK2730, merkintä tyyppi W29: 50-200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237080 50-200
GTIN	4047109101067
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Nro 236685, 236686

Huomautus:**Annetut ohjelaistamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 100504

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	50-200
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 100504
Laji	BK2730
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		