

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 18-030****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650, 236685, 236686

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 040304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,13 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	18-030
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Laji	BK8425
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		