

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2020K16
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Kiinnitysrauta	259038 2
Pään pituus L ₁	32 mm
Aluslevy	259031 39
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500