

**DCMT 070204, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 070204 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä