

**DC.T 11T308, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T308 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mmSyöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 450 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 450 m/min
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä