

**CNGA 120408, KBN25M, Tyyppi: MEW****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255616 MEW |
| GTIN | 4960664507139 |
| Tuoteluokka | 25H |

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge Wiper; 2 särmää kääntöterää kohden Wiper-mitoituksella.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: MEW

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Lastuamissärmän malli | MEW |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 200 m/min |
| Syöttö f | 0,15 - 0,3 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,8 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Laji | KBN25M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | CBN |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNGA 120408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Tuotenimen määrite | KBN25M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| jatkuva | sopii rajoituksin | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| hakkaava | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |