

Garant**Kahden leikkaavan särmän pora HW, Liitäntä: HW20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237610 HW20
GTIN	4045197676702
Tuoteluokka	20N

Kuvaus**Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

HW-liitäntä.

Erilliset leikkuusäädöt.

Synkronikara saatavilla pyynnöstä.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..0602..

Hyötypituus L₁: 45 mm

Työstöalueen Ø: 23,5 - 30,5 mm

Kääntöterän ruuvi: 219830

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	45 mm
Sopiva kääntöterä	CC..0602..
Kääntöterän ruuvi	219830
Työstöalueen Ø	23,5 - 30,5 mm
Liitäntä	HW20
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kahden leikkaavan särmän pora