

Silmäsuihku seinä-/pöytäasennukseen, Tyyppi: 714



Tilaustiedot

Tilausnumero	984151 714
GTIN	4251138221270
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Sisäkäyttöön tarkoitetut silmäsuihkut, joiden tehokkaat suihkupäät saavat aikaan rajoitetun, tasaisen vesisuihkun. Integroitu automaattinen virtauksensäätö, joka takaa suihkun oikean korkeuden vedenpaineesta riippumatta, sekä integroitu takaisinvirtauksen esto juomavesiverkoston suojaamiseksi. Suihkupään ympärillä olevat kumimansetit suojaavat käyttäjää törmäysvammoilta. Pölysuojat avautuvat automaattisesti, kun silmäsuihku aktivoituu vedenpaineen vaikutuksesta. Suihkupäiden suuret aukot estävät seisovan veden kertymistä ja siten kalkin muodostumisen. 2 suihkupäätä 45° kulmassa

Standardi:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Tekninen kuvaus

Virtauspaine	2,5 - 5 bar
Virtauspaine	36,26 - 72,52 psi
Asennustilanne	seinälle asennettu
Asennustilanne	pöydälle asennettava

Läpivirtausarvo	14 l/min
Syvyys	65 mm
Paino	0,95 kg
Korkeus	310 mm
Toiminto	Silmäsuihku
Toiminto	Käsिसuihku
Leveys	145 mm
BSP-liitoskierre	1/2 sisäkierre tuuma
Tuotetyyppi	Silmäsuihku