



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaustilaite sis. Bluetooth®, Mittausalue: 20-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaustilaiteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,004 mm
-----------	----------

Mittausalue	20 - 25 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mitta a	0,5 mm
Lukema	0,001 mm
Vakiomittaussyvyys	66 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	216 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Bluetooth®-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428761-20-25>