

**Digitaalinen XTL-pika-sisämittausslaite sis. Bluetooth®, Mittausalue: 16-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428761 16-20
GTIN	2050002078024
Tuoteluokka	46B

Kuvaus**Malli:**

3 pisteen pikasisämittausslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
----------------------------------	---

Vakiomittaussyvyys	62 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	16 - 20 mm
Mitta a	0,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
virheraja	0,004 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	166 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428761-16-20>