

ELTEN**Hitsaajan kengät, mustat CARL II HI, S3, EU-kokojärjestelmä: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092254 40
GTIN	4030839365076
Tuoteluokka	09P

Kuvaus**Malli:**

Hitsaajan saappaat, joilla on parhaat lämpöominaisuudet. Kuumuudenkestävyys n. 200 °C, lyhytaikaisesti n. 300 °C.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Nahkavuori.**
- **Umpinainen läppä.**
- **Täyskokoinen pohjallinen Basic grey.**
- **Antistaattinen pehmeä fleece-sisäpohja.**
- **Karkeakuvioinen kumi/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.**
- **PU-kärkisuojaus.**
- **Kuumuutta kestävät saumat.**
- **Pikakiinnitys helpottaa pukemista.**
- **Pehmustettu kipinäsuojareunus.**

Standardi:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.

Tekninen kuvaus

Ominaisuudet	Polttoaineenkestävä
Ominaisuudet	Tikkaiden pito
Suojausluokka	S3
Sukupuoli	Miehille
Naulaanastumissuojaus	Teräs
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Varvassuojausmateriaali	Teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Tuotetyyppi	Turvasaappaat

Tarvikkeet

PohjallisetSensiCare Low EU-kokojärjestelmä 40	092835 40
PohjallisetSensiCare Medium EU-kokojärjestelmä 40	092836 40
PohjallisetSensiCare High EU-kokojärjestelmä 40	092837 40