

ELTEN

Puolikengät, mustat/siniset STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, EU-kokojärjestelmä: 47



Tilaustiedot

Tilausnumero

092270 47

GTIN

Tuoteluokka

09P

Kuvaus

Malli:

ELTEN WELLMAXX -tuotesarjan turvakengä STEFANO.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä tekstiilivuori.**
- **Umpinainen, pehmustettu läppä.**
- **BOA® Fit -kiinnitysjärjestelmä.**
- **Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.**
- **PU/PU-pohja SAFETY-GRIP, jossa suurikokoinen pohjakuviointi.**
- **Pohjallinen ARTISAN ESD.**
- **TPU-kärkivahvistus suojaa pintamateriaalia.**
- **Heijastinnauhat takaavat paremman näkyvyyden.**
- **ESD-varustelu.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tekninen kuvaus

Standardi

Alustojen toimitus mallitestattuina
DGUV:n säännön 191 mukaisesti

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Naulaanastumissuojaus | Tekstiili |
| Ominaisuudet | Kiertosuljin |
| Suojausluokka | S3 |
| Sukupuoli | Miehille |
| Varvassuojuksen materiaali | Teräs |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Pohjan ominaisuus | Infinergy-pohja |
| Tuotetyppi | Turvasaappaat |