

ELTEN

Saappaat, musta/sininen STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, EU-kokojärjestelmä: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero

092271 36

GTIN

Tuoteluokka

09P

Kuvaus

Malli:

ELTEN WELLMAXX -tuotesarjan turvakenkä STEFANO.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä tekstiilivuori.**
- **Umpinainen, pehmustettu läppä.**
- **BOA® Fit -kiinnitysjärjestelmä.**
- **Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.**
- **PU/PU-pohja SAFETY-GRIP, jossa suurikokoinen pohjakuviointi.**
- **Pohjallinen ARTISAN ESD.**
- **TPU-kärkivahvistus suojaa pintamateriaalia.**
- **Heijastinnauhat takaavat paremman näkyvyyden.**
- **ESD-varustelu.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tekninen kuvaus

Ominaisuudet	Kiertosuljin
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Varvassuojuksen materiaali	Teräs
Suojausluokka	S3
Sukupuoli	Miehille
Naulaanastumissuojaus	Tekstiili
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Pohjan ominaisuus	Infinergy-pohja
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä

Tarvikkeet

PohjallisetSensiCare Low EU-kokojärjestelmä 36	092835 36
PohjallisetSensiCare Medium EU-kokojärjestelmä 36	092836 36
PohjallisetSensiCare High EU-kokojärjestelmä 36	092837 36