

Garant**SOGX 080407, HB6530, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	234064 ST1400
GTIN	4045197697776
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Huomautus:

Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

Syöttö f: 0,08 - 0,16 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Laji	HB6530
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,08 - 0,16 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		